

## ADAP NPT1-1/2-NPT1-1/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

## Informations générales de commande

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | ADAP (adaptateur Klippon Ex), Adaptateur, droit, 1 1/2" NPT, 1 1/4" NPT, Laiton, nickelé |
| Référence           | <a href="#">1262550000</a>                                                               |
| Type                | ADAP NPT1-1/2-NPT1-1/4                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4050118092813                                                                            |
| Qté.                | 9 Pièce                                                                                  |
| Statut de livraison | Supprimé                                                                                 |
| Disponible jusqu'à  | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                |

## ADAP NPT1-1/2-NPT1-1/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Largeur   | 55.5 mm | Largeur (pouces)  | 2.185 inch  |
| Longueur  | 22 mm   | Longueur (pouces) | 0.8661 inch |
| Poids net | 159 g   |                   |             |

## Températures

Température de fonctionnement -50 °C...120 °C

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                  |                                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couple de serrage                        | 113 Nm                           | Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C                           | Pas de vis                               | 2.21 mm                                                                                                                                                       |
| Halogène                                 | sans halogène                    | Normes                                   | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Taille de clé 1                          | 50 mm                            | Degré de protection                      | IP66                                                                                                                                                          |
| Presse-étoupe                            | NPT 1-1/2"                       | Matériau de base                         | Laiton, nickelé                                                                                                                                               |
| Filetage (extérieur)                     | 1 1/2" NPT                       | Filetage (intérieur)                     | 1 1/4" NPT                                                                                                                                                    |
| Longueur du filetage                     | 16 mm                            | Type de protection contre l'ignition     | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue                                                                                                                 |
| Notice d'installation                    | Voir les instructions de montage |                                          |                                                                                                                                                               |

## Numéros de certificat du presse-étoupe

|                                               |                                                     |                                              |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Identification                                | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC)  | 2020322313000069   |

### ADAP NPT1-1/2-NPT1-1/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Certificat N° (IECEX)

IECEXTPS16.0004X