


**PRV 16 BL 35X15 WS/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Les blocs de jonction PUSH IN pour le regroupement des signaux (PRV) avec un maximum de 16 niveaux de raccordement sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des signaux initiateurs de câblages et actionneurs dans l'ingénierie de commande de process. La conception optimisée garantit une économie d'espace pouvant atteindre 50 % dans l'armoire. Et la forme en V unique des barrettes de liaison assure une faible résistance au contact.

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: bleu, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc-rouge, TS 35 x 15 |
| Référence                 | <a href="#">1267800000</a>                                                                                                                                                                 |
| Type                      | PRV 16 BL 35X15 WS/RT                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)                | 4032248112722                                                                                                                                                                              |
| Qté.                      | 20 Pièce                                                                                                                                                                                   |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                                                                                                            |
| Dernière date de commande | 2026-12-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                  |
| Produit de remplacement   | <a href="#">PRV 16 BL 35X15 RT/WS</a>                                                                                                                                                      |

Date de création 10.07.2026 02:18:27 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

## PRV 16 BL 35X15 WS/RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E60693

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 113.5 mm | Profondeur (pouces) | 4.4685 inch |
| Hauteur    | 225 mm   | Hauteur (pouces)    | 8.8582 inch |
| Largeur    | 9.2 mm   | Largeur (pouces)    | 0.3622 inch |
| Poids net  | 132.39 g |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...85 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-05 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                                        |     |                 |       |
|----------------------------------------|-----|-----------------|-------|
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non | Type de montage | monté |
|----------------------------------------|-----|-----------------|-------|

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |               |                                      |             |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Matériau de base                    | Polycarbonate | Matériau de l'élément d'actionnement | PBT         |
| Couleur                             | bleu          | Éléments d'actionnement de couleurs  | blanc-rouge |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0           |                                      |             |

## Caractéristiques du système

|                                       |                                       |                                 |     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Version                               | Raccordement PUSH IN, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités                   | 16                                    | Nombre d'étages                 | 16  |
| Nombre de points de contact par étage | 4                                     | Nombre de potentiels par étage  | 16  |
| Étages internes pontés                | Non                                   | Raccordement PE                 | Non |
| Barrette de liaison équipée           | TS 35 x 15                            |                                 |     |

## PRV 16 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques nominales

|                                                 |                     |                          |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Section nominale                                | 1.5 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 250 V                       |
| Tension nominale DC                             | 250 V               | Courant nominal          | 6 A                         |
| Courant avec conducteur max.                    | 11 A                | Normes                   | IEC 60947-7-1, DIN EN 60079 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 1.83 mΩ             | Tension de choc nominale | 4 kV                        |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.56 W              | Catégorie de surtension  | III                         |
| Degré de pollution                              | 3                   |                          |                             |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |        |                     |                |
|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Section max. du conducteur (CSA) | 16 AWG | Certificat N° (CSA) | 200039-2406089 |
| Tension Gr B (CSA)               | 300 V  | Courant gr. B (CSA) | 1 A            |
| Tension Gr D (CSA)               | 300 V  | Courant gr. D (CSA) | 1 A            |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |                     |                |

## Caractéristiques nominales selon UL

|                                    |        |                       |        |
|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Tension Gr B (cURus)               | 300 V  | Tension Gr D (cURus)  | 300 V  |
| Section max. du conducteur (cURus) | 16 AWG | Certificat N° (cURus) | E60693 |
| Section min. du conducteur (cURus) | 26 AWG | Courant Gr B (cURus)  | 1 A    |
| Courant Gr D (cURus)               | 1 A    |                       |        |

## Généralités

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max. | Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, min. |
| Normes IEC 60947-7-1, DIN EN 60079                      | Barrette de liaison équipée TS 35 x 15                  |

## Raccordement (raccordement nominal)

|                                                                                                  |                                                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.                                          | Sens de raccordement                                                                            | en biais            |
| Longueur de dénudage                                                                             | Type de raccordement                                                                            | PUSH IN             |
| Nombre de raccordements                                                                          | Plage de serrage, max.                                                                          | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, min.                                                                           | Dimension de la lame                                                                            | 0,6 x 3,5 mm        |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, min.                                          | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max. |                     |
| Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min. | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max. |                     |
| Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min. | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> souple, max.                         |                     |
| Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm <sup>2</sup> souple, min.                         | Section de raccordement, semi-rigide, 1.5 mm <sup>2</sup> max.                                  |                     |
| Section de raccordement, semi-rigide, 0.13 mm <sup>2</sup> min.                                  | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> rigide, max.                         |                     |
| Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm <sup>2</sup> rigide, min.                         |                                                                                                 |                     |

Dessins

