

## CRIMPFIX L PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	<a href="#">1243790000</a>
Type	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Qté.	1 Pièce

## CRIMPFIX L PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15.3543 inch
Poids net	34000 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

### Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1 s	Section de l'embout, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Longueur de sertissage	8 mm
Consommables	Cosses non fixées	Longueur embout	14 mm
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA