

## DP VWGK 4 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Intégration, extension et individualisation : les compléments adaptés à chaque utilisation. Les accessoires système structurés de manière cohérente permettent une adaptation simple des interfaces aux exigences spécifiques des applications respectives.

### Informations générales de commande

|                    |   |
|--------------------|---|
| Version            | OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante |
| Référence          | <a href="#">1251030000</a>                    |
| Type               | DP VWGK 4 BK BX                               |
| GTIN (EAN)         | 4050118042597                                 |
| Qté.               | 50 Pièce                                      |
| Indices de produit | UL:   |

## DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 20.5 mm | Hauteur (pouces)  | 0.8071 inch |
| Largeur   | 4 mm    | Largeur (pouces)  | 0.1575 inch |
| Longueur  | 11.4 mm | Longueur (pouces) | 0.4488 inch |
| Poids net | 0.55 g  |                   |             |

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## Conducteurs indiqués pour raccordement

Texte de référence Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)

## Paramètres du système

Famille de produits OMNIMATE Power - série WGK

## Données des matériaux

|                                     |            |                                     |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                    | Wemid (PA) | Couleur                             | noir              |
| Tableau des couleurs (similaire)    | RAL 9011   | Moisture Level (MSL)                |                   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0        | Matériau des contacts               | Alliage de cuivre |
| Température de stockage, min.       | -40 °C     | Température de stockage, max.       | 70 °C             |
| Température de fonctionnement, min. | -50 °C     | Température de fonctionnement, max. | 120 °C            |
| Plage de température montage, min.  | -25 °C     | Plage de température montage, max.  | 120 °C            |

## Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1

## Emballage

|              |           |             |          |
|--------------|-----------|-------------|----------|
| Longueur VPE | 103.00 mm | Largeur VPE | 91.00 mm |
| Hauteur VPE  | 14.00 mm  |             |          |

**DP VWGK 4 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques**

**Note importante**

Remarques

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months