

### HDC HQP DOD 2BO CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

#### Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE .96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65, enfiché, Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, , Taille des entrées de câbles: none |
| Référence  | <a href="#">1251670000</a>                                                                                                                                                                                             |
| Type       | HDC HQP DOD 2BO CS                                                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118052329                                                                                                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                                |

## HDC HQP DOD 2BO CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 48.4 mm | Profondeur (pouces) | 1.9055 inch |
| Hauteur    | 23.5 mm | Hauteur (pouces)    | 0.9252 inch |
| Largeur    | 29 mm   | Largeur (pouces)    | 1.1417 inch |
| Longueur   | 48.4 mm | Longueur (pouces)   | 1.9055 inch |
| Poids net  | 12 g    |                     |             |

### Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

### Conformité environnementale du produit

|                                 |                                                |                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Statut de conformité RoHS       | Conforme sans exemption                        |                            |
| REACH SVHC                      | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                            |
| SCIP                            | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |                            |
| Résistance aux agents chimiques | Substance                                      | Acétone                    |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition   |
|                                 | Substance                                      | Huile pour forage          |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Diesel                     |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Éthanol                    |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Huile de transmission      |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Huile hydraulique          |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Liquide de refroidissement |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Essence au benzène         |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Suintement                 |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Supercarburant             |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition   |
|                                 | Substance                                      | Eau                        |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | UV                         |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Instable                   |
|                                 | Substance                                      | Ozone                      |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Instable                   |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC HQP DOD 2BO CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Caractéristiques générales**

|                                     |               |                             |           |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0           | Matériau de base du boîtier | Plastique |
| Degré de protection                 | IP65, enfiché | Série                       | HQ        |
| Boîtiers CEM                        | Non           |                             |           |

**Dimensions**

|                  |                 |                   |         |
|------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Entrée du câble  | avec prise mâle | Largeur boîtier C | 29 mm   |
| Longueur boîtier | 48.4 mm         | Hauteur boîtier B | 23.5 mm |

**Version**

|                                           |                                               |                              |                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Presse-étoupes, nombre                    | 0                                             | Taille des entrées de câbles | none                                            |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle   | Couvercle                                     | Protection                   | a couvercle                                     |
| Nombre d'entrées de câble latéralement    | 0                                             | Version boîtier              | Couvercle pour les parties inférieures du capot |
| Version système de fermeture              | Verrouillage latéral sur la partie inférieure | Taille de construction       | HQ                                              |
| Entrée du câble                           | avec prise mâle                               | Type                         | Protection                                      |
| Version étrier                            | Verrouillage transversal                      | Joint                        | Pas de scellage                                 |
| Montage possible avec cordon d'accrochage | Oui                                           | Couleur (RAL)                | RAL 1001                                        |
| BG                                        | HQ                                            | Indiqué pour ModuPlug®       | Non                                             |

**Note importante**


|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### HDC HQP DOD 2BO CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## HDC HQP DOD 2BO CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Embase encastrée



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

### Informations générales de commande

| Type       | HDC HQP ALU                | Version                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1003040000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4032248697977              | enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, |
| Qté.       | 1 ST                       | Standard, Taille des entrées de câbles: none                              |
| Type       | HDC HQP ALU CS             | Version                                                                   |
| Référence  | <a href="#">1354950000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4050118157215              | enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, |
| Qté.       | 1 ST                       | Standard, Taille des entrées de câbles: none                              |

### Embase encastrée coudée



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

## HDC HQP DOD 2BO CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC HQP AWLU               | Version                                                                   |
| Référence  | <a href="#">1003060000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4032248697991              | enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, |
| Qté.       | 1 ST                       | Standard, Taille des entrées de câbles: none                              |

### Embase en saillie



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

### Informations générales de commande

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC HQP SLU 1PG16          | Version                                                                    |
| Référence  | <a href="#">1003110000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,   |
| GTIN (EAN) | 4032248698042              | enfiché, Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, |
| Qté.       | 1 ST                       | Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16                              |

## HDC HQP DOD 2BO CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Capot prolongateur



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

### Informations générales de commande

|            |                            |                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC HQP KOLU 1PG16         | Version                                                                                                                         |
| Référence  | <a href="#">1003120000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection:                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248698059              | IP65, enfiché, Capot prolongateur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16 |
| Qté.       | 1 ST                       |                                                                                                                                 |

### Embase encastrée



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

### Informations générales de commande

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC HQM ALU                | Version                                                                   |
| Référence  | <a href="#">1003050000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4032248697984              | enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, |
| Qté.       | 1 ST                       | Standard, Taille des entrées de câbles: none                              |

## HDC HQP DOD 2BO CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessoires

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC HQM ALU CS             | Version                                                                   |
| Référence  | <a href="#">1251680000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4050118051803              | enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, |
| Qté.       | 1 ST                       | Standard, Taille des entrées de câbles: none                              |