# Fiche de données

## SAIE-M12S-PB-5.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteurs à équiper, M12, Mâle, droit, PG 9, Nombre de pôles: 2, 5 m |
| Référence | 1279490500 |
| Type | SAIE-M12S-PB-5.0U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118076417 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Statut de livraison | Supprimé |
| Dernière date de commande | 2026-02-27T00:00:00+01:00 |

# Fiche de données

## SAIE-M12S-PB-5.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 320 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

### Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble | 5 m | Couleur de la gaine | Violet (similaire à RAL 4001) |
| Fonction PE | Non | Section du conducteur | 0.25 mm² |
| Longueurs de câbles / brins | 5 m | Nombre de pôles | 2 |

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 2 | Codage | Codage B |
| Surface du contact | doré | Type de raccordement | Mâle |
| Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression, nickelé | Section de raccordement du conducteur, max. | 0.25 mm² |
| Tension nominale | 250 V | Courant nominal | 4 A |
| Degré de protection | IP68 | Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Degré de pollution | 3 | Presse-étoupe | PG 9 |
| Plage de températures du coffret | -20 … +60 °C | | |


# SAIE-M12S-PB-5.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Dessins

### Dessin coté




### Dessin détaillé




### Schéma

