# Fiche de données

## ADAPS M40-M32-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | ADAP (adaptateur Klippon Ex), Adaptateur, droit, M 40 ,M 32, Acier inox 1.4404 |
| Référence | 1261980000 |
| Type | ADAPS M40-M32-W |
| GTIN (EAN) | 4050118093025 |
| Qté. | 9 Pièce |

# Fiche de données

## ADAPS M40-M32-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 55.5 mm | Largeur (pouces) | 2.185 inch |
| Longueur | 22 mm | Longueur (pouces) | 0.8661 inch |
| Poids net | 124 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -50 °C...120 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Joint torique | Silicone | Couple de serrage | 80 Nm |
| Silicone | Oui | Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C | Pas de vis | 1.5 mm |
| Halogène | sans halogène | Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Taille de clé 1 | 50 mm | Degré de protection | IP66 |
| Presse-étoupe | M 40 | Matériau de base | Acier inox 1.4404 |
| Filetage (extérieur) | M 40 | Filetage (intérieur) | M 32 |
| Longueur du filetage | 16 mm | Type de protection contre l'ignition | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue |
| Notice d'installation | Voir les instructions de montage | | |

### Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identification | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEx TPS 16.0004X | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |
| Certificat Nº (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |