

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique de brassage,
POF, SC-RJ-SC-RJ, noir

Informations générales de commande

Version	Câble de raccordement, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, Polyéthylène, 0.5 m
Référence	1273430005
Type	IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118428483
Qté.	1 Pièce

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	0.5 m	Longueur (pouces)	19.685 inch
Poids net	29 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61754-24
---------------------	--------------

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-24
---------------------	--------------

Constitution du câble

Diamètre de la gaine	2,2 * 4,5 mm	Couleur de la gaine	noir
Nombre de conducteurs	2	Isolation	PE
Matériau de la gaine	Polyéthylène	Constitution de câble	ZIPCORD
Diamètre du c#9cur	980 µm		

Fibre optique

Type de fibre	FOP	Atténuation	≤ 160 dB/km à 650 nm
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Bande passante	≥ 100 MHz*km à 650 nm

Mâle

Prise de raccordement à droite	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé	Prise de raccordement à gauche	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé
--------------------------------	---	--------------------------------	---

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Mâle droite**

Prise de raccordement à droite	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé
--------------------------------	---

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé
--------------------------------	---

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Force d'extraction	≤ 160 N	Halogène	Non
Rayon de courbure min, multiple	25 mm	Rayon de courbure, min., unique	25 mm
Cycles de courbure	10.000		

Dessins

Dessin détaillé

