Fiche de données

PV-STICK+ VPE50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le choix de la rapidité. Ceci s'applique aussi au câblage des systèmes solaires. Très pratiques, nos connecteurs ne glissent pas des mains, même par grands froids. Ils s'installent très facilement et rapidement, sans utiliser de pince à sertir.
Pas besoin de contacts à sertir, ni de pince à sertir. Vous évitez aussi les erreurs de montage. Cela permet d'économiser 50 % de temps d'installation - sans nuire à la qualité. Les nouveaux connecteurs photovoltaïques certifiés TÜV sont conformes à CEI 62852.
Notre technologie « SNAP IN » permet des raccordements sûrs pour un effort minimal – insérer, mettre en marche ; en fonctionnement !

- 1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
- Technologie SNAP IN
- Qualité conforme aux normes, selon CEI 62852
- Conception ergonomique primée
- Connecteur PV le plus rapide actuellement disponible
- Verrouillage fiable

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Connecteur, Version DC
Référence	1303460000
Type	PV-STICK+ VPE50
GTIN (EAN)	4050118102383
Qté.	50 Pièce

Fiche de données

PV-STICK+ VPE50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	15.32 g

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.145 kg CO2eq.

Caractéristiques techniques

Diamètre du câble extérieur, max.	7.6 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	5.4 mm
Type de câble	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014, CEI 62930:2017	Agréments	TÜV Rheinland (IEC 62852)
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm²
Degré de protection	IP65, IP68 (1 m / 60 min), IP2x ouvert	Degré de pollution	3 (2 avec la zone étanche)
Tension nominale (texte)	1500 V DC (IEC)	Courant nominal	30 A

Classifications

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Garantie

Période	2 ans