



SFX 9/24 S MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix X ne contiennent pas d'halogène et permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. SlimFix est un repère reconnu et listé dans l'industrie du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

- Matériau sans halogène
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si le diamètre du câble est supérieur à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvéPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 13,62 mm, selon demande du client |
| Référence | 1323490000 |
| Type | SFX 9/24 S MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118126709 |
| Qté. | 24 Pièce |

SFX 9/24 S MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0394 inch |
| Hauteur | 24 mm | Hauteur (pouces) | 0.9449 inch |
| Largeur | 13.62 mm | Largeur (pouces) | 0.5362 inch |
| Poids net | 0.71 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.008 kg CO2 eq. |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | |
|---|--|
| Version | Montage avec colliers de serrage |
| Largeur | 13.62 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Couleur | selon demande du client |
| Halogène | Non |
| Matériau de base | Polyamide 66 |
| Caractères imprimés | Nécessite M-Print PRO File |
| Étiquette de conseil | Couleur basée sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement MultiCard |
| Taille de plage de repérage | 23.9 x 9 mm |
| imprimante compatible | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Conductor and cable markers |
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |

Repères de fils et de câbles

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, 500 mm ² max. |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm ² | Diamètre extérieur du conducteur, max. 40 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 7 mm | Diamètre extérieur du conducteur 7 - 40 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 16 - 500 mm ² | |