

PAC-S1200-SD15-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0,25 mm ²
Référence	1329290015
Type	PAC-S1200-SD15-V2-1M5
GTIN (EAN)	4099986578883
Qté.	1 Pièce

PAC-S1200-SD15-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	222 g
-----------	-------

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Données générales

Longueur du câble	1.5 m
-------------------	-------

Matériau de base	PVC
------------------	-----

Raccordement de l'interface	SUB-D FEMALE 25P
-----------------------------	------------------

Ytterdiamètre	10,15 ± 1 mm
---------------	--------------

Section du conducteur	0.25 mm ²
-----------------------	----------------------

Adapté pour	Signaux analogiques
-------------	---------------------

Câble	Câble LiYCY
-------	-------------

Nombre de pôles, min.	25 pôles
-----------------------	----------

Interface API	4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P
---------------	--

Classifications

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECCLASS 15.0	27-24-22-20
--------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECLASS 14.0	27-24-22-20
-------------	-------------