

PV-STICK+ VPE200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le choix de la rapidité. Ceci s'applique aussi au câblage des systèmes solaires. Très pratiques, nos connecteurs ne glissent pas des mains, même par grands froids. Ils s'installent très facilement et rapidement, sans utiliser de pince à sertir.

Pas besoin de contacts à sertir, ni de pince à sertir. Vous évitez aussi les erreurs de montage. Cela permet d'économiser 50 % de temps d'installation - sans nuire à la qualité. Les nouveaux connecteurs photovoltaïques certifiés TÜV sont conformes à CEI 62852.

Notre technologie « SNAP IN » permet des raccordements sûrs pour un effort minimal – insérer, mettre en marche ; en fonctionnement !

- 1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
- Technologie SNAP IN
- Qualité conforme aux normes, selon CEI 62852
- Conception ergonomique primée
- Connecteur PV le plus rapide actuellement disponible
- Verrouillage fiable

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Connecteur, Version DC
Référence	1303470000
Type	PV-STICK+ VPE200
GTIN (EAN)	4050118102543
Qté.	200 Pièce

PV-STICK+ VPE200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

15.31 g

Températures

Température d'utilisation permanente,
min.

-40 °C

Température d'utilisation permanente,
max.

85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Empreinte carbone du produit

Du berceau à la porte

0.145 kg CO2eq.

Caractéristiques techniques

Diamètre du câble extérieur, max.

7.6 mm

Diamètre du câble extérieur, min.

5.4 mm

Type de câble

CEI 62930:2017

Agréments

TÜV Rheinland (IEC
62852)Section de raccordement du conducteur, 6 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
min.

Degré de protection

IP65, IP68 (1 m / 60 min),
IP2x ouvert

Degré de pollution

3 (2 avec la zone étanche)

Tension nominale (texte)

1500 V DC (IEC)

Courant nominal

30 A

Classifications

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

Garantie

Période

2 ans