

## VSPC LOCKING CLIP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



En cas de vibrations fortes, le verrouillage des parafoudres enfilables de la série VSPC offre une sécurité additionnelle pour un contact permanent.

### Informations générales de commande

Version	Fastening element, Latches
Référence	<a href="#">1317340000</a>
Type	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Qté.	100 Pièce

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	13 mm	Hauteur (pouces)	0.5118 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0.6693 inch
Poids net	1.34 g		

## Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

## Caractéristiques nominales CEI / EN

Contact de signalisation	Non
--------------------------	-----

## Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Segment	Mesure - Contrôle - Régulation
Version	Crochet de verrouillage	Forme	divers
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	jaune
Degré de protection	IP20		

## Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Mâle / femelle
----------------------	----------------

## Généralités

Degré de protection	IP20	Couleur	jaune
---------------------	------	---------	-------

## Ratings IECEx/ATEX/cUL

Certificat cUL	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
----------------	--

## Garantie

Période	5 ans
---------	-------

**Dessins**

Circuit diagram