

IE-BI-BNC-C



Couplage BNC selon la norme CEI 61 169-8

Informations générales de commande

Version	Coupling
Référence	1345020000
Type	IE-BI-BNC-C
GTIN (EAN)	4050118149340
Qté.	1 Pièce

IE-BI-BNC-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	18 g
-----------	------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales


Joint torique	NBR	Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé
Isolation	PTFE	Impédance d'onde	50 Ω
Affaiblissement de réflexion	23 dB à 4 GHz, 27 dB à 1 GHz		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61169-8
---------------------	-------------

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

