## SFR 3/21 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La gamme SlimFix Redesign SFR est une variante de la gamme habituelle de repères de câbles SlimFix offrant une simplification significative d'installation. Le repère s'y glisse simplement sur le câble et sa fixation est sécurisée en un clin d'œil.

#### Informations générales de commande

Version	SlimFix R, Repères de fils et de câbles, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, selon demande du client
Référence	<u>1318830000</u>
Туре	SFR 3/21 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118198898
Qté.	64 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## SFR 3/21 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Conforme

ROHS

Dimensions et poids			
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0.8268 inch
Largeur	5.8 mm	Largeur (pouces)	0.2283 inch
Poids net	0.22 g		

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.003 kg CO2 eq.

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

### Caractéristiques générales

Nombre par feuille	64	
Type d'impression	Produit spécifique	
Largeur	5.8 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	selon demande du client	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyamide 66	
Caractères imprimés	Nécessite M-Print PRO File	
Étiquette de conseil	Couleur basée sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO)	
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement MultiCard	
d'emballage		
Taille de plage de repérage	21 x 4.6 mm	
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40100 °C	

#### Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² max.	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 3.7 mm	

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données

## SFR 3/21 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur, min. 3 mm Diamètre extérieur du conducteur 3 - 3.7 mm

Section de raccordement de conducteur 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Niveau du catalogue / Dessins