

IE-PCB-M12X-S-180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Connecteur pour circuit imprimé, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Vissé, Compatible avec le refusion
Référence	1324010000
Type	IE-PCB-M12X-S-180
GTIN (EAN)	4050118127775
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Épaisseur du paroi, min.	0.9 mm	Épaisseur du paroi, max.	2.5 mm
Poids net	11.75 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Données techniques du connecteur débrochable pour circuit imprimé

Codage	Codage X	Tension nominale	48 V
Degré de protection	IP67, Vissé	Surface du contact	Or sur nickel
Matériau de base du boîtier	CuZn	Filetage du raccordement	M12
Résistance d'isolation	100 MΩ	Cycles d'enfichage	≥ 100
Matériau des contacts	Alliage de cuivre		

Caractéristiques générales


Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Solder connection
Composition	Compatible avec le refusion	Matériau de base du boîtier	CuZn
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Filetage du raccordement	M12
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	Or sur nickel
Matériau de blindage	CuSn	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100

Note importante


Remarques

Dessins


Dessin coté



Affectation des broches



Modèle de perçage



Découpe de montage

