

**PAC-S1200-SD15-V0-3M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">1329250035</a>                                     |
| Type       | PAC-S1200-SD15-V0-3M5                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986578128                                                  |
| Qté.       | 1 Pièce                                                        |

## PAC-S1200-SD15-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 444 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement |  |
|-------------------------------|--|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Données générales

|                             |                  |                       |                                                |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Longueur du câble           | 3.5 m            | Adapté pour           | Signaux analogiques                            |
| Matériau de base            | PVC              | Câble                 | Câble LiYCY                                    |
| Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 15P | Nombre de pôles, min. | 15 pôles                                       |
| Ytterdiameter               | 8,7 ± 1 mm       | Interface API         | 2 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
| Section du conducteur       | 0.25 mm²         |                       |                                                |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |