Fiche de données

PAC-UNIV-HE16-F-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC
Référence	1349770025
Type	PAC-UNIV-HE16-F-2M5
GTIN (EAN)	4099986579873
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

PAC-UNIV-HE16-F-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	177 g

Températures

Température de stockage	-10...60 °C	Température de fonctionnement	-10...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Données générales

Longueur du câble	2.5 m	Adapté pour	Signaux numériques
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYY
Raccordement de l'interface	HE10 16P	Nombre de pôles, min.	16 pôles
Ytterdiameter	8 ± 1 mm	Interface API	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²)
Section du conducteur	0.14 mm²		

Données électriques

Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Tension nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Résistance	≤ 150 mΩ/m
Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Capacité (fil / fils)	300 pF/m
Capacité (fil / blindage)	300 pF/m		

Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Caractéristiques nominales UL

Courant total, max.	3 A