

## SAIE-M12S-8S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteurs à équiper, M12, Mâle, droit, PG 9, Nombre de pôles: 8, 2 m |
| Référence  | <a href="#">1341240200</a>                                             |
| Type       | SAIE-M12S-8S2.0U HW                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118145694                                                          |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                |

## SAIE-M12S-8S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 126.5 g |
|-----------|---------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

## Caractéristiques techniques câble


|                             |     |                       |                      |
|-----------------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| Longueur du câble           | 2 m | Couleur de la gaine   | noir                 |
| Fonction PE                 | Non | Section du conducteur | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Longueurs de câbles / brins | 2 m | Nombre de pôles       | 8                    |

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

|                                  |                                     |                      |                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Nombre de pôles                  | 8                                   | Codage               | Codage A                      |
| Surface du contact               | doré                                | Type de raccordement | Mâle                          |
| Matériau de base du boîtier      | Zinc injecté sous pression, nickelé | Tension nominale     | 30 V                          |
| Courant nominal                  | 2 A                                 | Degré de protection  | IP68                          |
| Presse-étoupe                    | PG 9                                | Courant nominal      | 4 A (5 pôles) / 2 A (8 pôles) |
| Plage de températures du coffret | -5 ... +70 °C                       |                      |                               |

## Dessins

### Schéma



### Schéma des pôles

