

SAIH-4X0.34(PUR)GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles : 4, Blindé: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	1345530000
Type	SAIH-4X0.34(PUR)GE
GTIN (EAN)	4050118150223
Qté.	100 M

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

30 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC003250

ETIM 10.0

EC003250

ECLASS 15.0

27-06-01-06

ETIM 9.0

EC003250

ECLASS 14.0

27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine

jaune

Tenue aux huiles

Conforme à la norme CEI 60811:404

Utilisation sur chaîne porte-câbles

Oui

Section du conducteur

0.34 mm²

Nombre de conducteurs

4

Blindé

Non

Halogène

Non

Isolation

PP

Accélération

5 m/s²

Rayon de courbure, mobile

10 x diamètre du câble

Rayon de courbure, min., fixe

5 x diamètre du câble

Cycles de courbure

5 Mio

Section max. du conducteur
(Impression/en ligne)0.34 mm²

Résistance à la flamme

selon CEI 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2

Vitesse

5 m/s

Matériau de la gaine

PUR

Longueur du câble configurable

Non

sans LABS

Oui

Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Oui

Gaine selon UL AWM

20549 (80 °C / 300 V)

Âme selon UL AWM

10493 (80 °C / 300 V)

Résistance de soudage

Non

Codage couleur

brun, blanc, bleu, noir

Résistance à la torsion

360 °/m

Plage de température, fixe

-40...80 °C

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)

Non

Cycles de courbure à la torsion

> 5 Mio.

Plage de température, en mouvement

-25...80 °C

Longueur de la courbure

1 m

Nombre de pôles

4

Diamètre extérieur

4.7 mm ± 0.2 mm