

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Câbles assemblés IE, PROFINET, avec connecteur de puissance push-pull selon les spécifications PROFINET

Informations générales de commande

Version	Câble système, Puissance PushPull, Puissance PushPull, PVC, 1 m
Référence	1350120010
Type	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165296
Qté.	1 Pièce

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	1 m	Longueur (pouces)	39.3701 inch
Poids net	306 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose	-15 °C...70 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Normes

Norme de connecteur	in accordance with PROFINET specification
---------------------	--

Normes générales

Norme de connecteur	in accordance with PROFINET specification
---------------------	--

Propriétés électriques

Tension nominale	24 V	Courant admissible à 50 °C	16 A
------------------	------	----------------------------	------

Constitution du câble

Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.	Couleur de la gaine	gris (similaire à RAL 7001)
Section	5*1,5 mm ²	Blindage
Nombre de conducteurs	5	Isolation
Diamètre de la gaine, max.	8.1 mm	Matériau de la gaine
Matériau de conducteur	Conducteur en cuivre dénudé	PVC

Mâle

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé	Prise de raccordement à gauche	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	---	--------------------------------	---

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Mâle droite**

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	---

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	---

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Halogène	Oui	Rayon de courbure, min., unique	4 x diamètre du câble
Cycles de courbure	1 million	Résistance à la flamme	in accordance with IEC 60332-1-2