

VPU II 3 R PV 1000V DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Surge voltage arrester, Low voltage, with remote contact
Référence	1351290000
Type	VPU II 3 R PV 1000V DC
GTIN (EAN)	4050118158779
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2022-03-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VPU PV II 3 R 1000

VPU II 3 R PV 1000V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	69 mm	Profondeur (pouces)	2.7165 inch
Hauteur	106 mm	Hauteur (pouces)	4.1732 inch
Largeur	53.4 mm	Largeur (pouces)	2.1024 inch
Cote de fixation hauteur	75 mm	Poids net	407 g

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70
-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	3	Courant de fuite à Un	100 µA
Contact de signalisation	250 V 1A 1CO, 125 V AC / 1 A, 48 V CC / 0,5 A	Tension nominale (DC)	1000 V
Tension PV selon IEC 60364-7-712	≤ 1000 V	Type de tension	DC
Temps de réponse / temps de réaction	≤ 25 ns	Normes	EN 50539-11
Tension permanente maximum, U _c (DC) 1000 V		Courant de fuite I _n (8/20 µs) fil-PE	20 kA
Courant de décharge I _{max} (8/20 µs) fil-PE	40 kA	Type SPD	T2
Fusible amont intégré	Non		

Caractéristiques de raccordement télésignalisation

Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² rigide, min.	Longueur de dénudage	8 mm
Type de raccordement	PUSH IN	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² rigide, max.

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer	Version	avec contact à distance
Forme	Boîtiers d'installation ; 3 TE, Insta IP20	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	noir, Orange	Degré de protection	IP20
Barrette de liaison équipée	TS 35	Altitude de service	≤ 2000 m

VPU II 3 R PV 1000V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques photovoltaïque

Normes	EN 50539-11	Niveau de protection Up (+/-, -/PE, +/- ≤ 4.0 kV PE)
Courant de court-circuit ISCPV	200 A	Courant de fuite In (8/20 µs) 20 kA
Classe d'exigence	Type II	Tension de l'installation FV, max. Ucpv 1000 V
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/-, -/PE, +/-PE	1000 V	

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage	15 mm	Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal	15 mm	Couple de serrage, min.	2 Nm
Couple de serrage, max.	3 Nm	Sections de raccordement, raccordement nominal	16 mm ²
Plage de serrage, min.	2.5 mm ²	Plage de serrage, max.	35 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, min.		Section de raccordement du conducteur, 25 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, embout (DIN 46228-1), min.		Section de raccordement du conducteur, 50 mm ² souple, embout (DIN 46228-1), max.	
Section de raccordement, semi-rigide, 2.5 mm ² min.		Section de raccordement, semi-rigide, 50 mm ² max.	

Caractéristiques électriques


Type de tension	DC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	3	Degré de protection	IP20
Couleur	noir, Orange		

Dessins

Symbole électrique



Circuit diagram

VPU II 3 R PV 1000V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Parafoudre de rechange



Informations générales de commande

Type	VPU II 0 PV Y 1000V DC	Version
Référence	1375440000	Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection II
GTIN (EAN)	4050118192230	
Qté.	1 ST	

Tornevis cruciforme, type Phillips




Tornevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinishf

Informations générales de commande

Type	SDIK PH1	Version
Référence	9008570000	Tornevis, Tornevis
GTIN (EAN)	4032248056569	
Qté.	1 ST	

Série VPU



De nombreux accessoires complètent la gamme de produit

Informations générales de commande

Type	PLUG VPU	Version
Référence	1402570000	Série VPU, Accessoires
GTIN (EAN)	4050118204360	
Qté.	10 ST	

VPU II 3 R PV 1000V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	PLUG VPU	Version
Référence	1402570000	Série VPU, Accessoires
GTIN (EAN)	4050118204360	
Qté.	10 ST	