

VPU I O N-PE 260V/50KA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ce produit sera bientôt
interrompu



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Informations générales de commande

Version	Protection contre la surtension, Basse tension, Accessoires, Parafoudre de rechange, TT nur für N-PE
Référence	1351930000
Type	VPU I O N-PE 260V/50KA
GTIN (EAN)	4050118158274
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-06-01T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VPU AC I O N-PE 305/50 LH

VPU I 0 N-PE 260V/50KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2.5197 inch
Hauteur	94 mm	Hauteur (pouces)	3.7008 inch
Largeur	17.8 mm	Largeur (pouces)	0.7008 inch
Poids net	56 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	1	Courant de fuite (tension nominale)	1 µA
Tension nominale (AC)	230 V	Réseau basse tension	TT nur für N-PE
Niveau de protection Up à IN (N-PE)	≤ 1.5 kV	Type de tension	AC
Tension de tenue aux chocs temporaire (surtension)	1200 V	Temps de réponse / temps de réaction	≤ 100 ns
Plage de fréquence, max.	60 Hz	Plage de fréquence, min.	50 Hz
Normes	IEC61643-11, EN61643-11	Courant d'essai foudre, limp (10/350 µs) 50 kA (N-PE)	
Classe d'exigence selon EN 61643-11	T1, T2	Classe d'exigence selon CEI 61643-11	Type I, Type II
Tension continue (N / terre de protection), max.	260 V	Courant de fuite I _{max} . (8/20 µs) (N-PE)	100 kA
Courant de fuite I _n (8/20 µs) N-PE	50 kA	Coordination énergétique	Type I, Type II, Type III
Courant de court-circuit ISCCR	25 kA	Fusible amont intégré	Non

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Segment	Distribution d'énergie
Version	Parafoudre de rechange	Forme	Insta IP20
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	bleu
Degré de protection	IP20		

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	IV	Degré de pollution	2
-------------------------	----	--------------------	---

VPU I O N-PE 260V/50KA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Caractéristiques de raccordement**

Type de raccordement	Enfichable	Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 25 mm ² à brins semi-rigides fins, max.		

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

Généralités


Nombre de pôles	1	Degré de protection	IP20
Couleur	bleu		

Note importante

Informations sur le produit	Uniquement valable pour les systèmes d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
-----------------------------	--

Dessins

Symbole électrique



Schematic circuit diagram

VPU I O N-PE 260V/50KA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Tournevis cruciforme, type Phillips**

Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIK PH1 X 80	Version
Référence	2749890000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 1 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Qté.	1 ST	

Tournevis droit

Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIS 1.0X5.5X125	Version
Référence	2749850000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Qté.	1 ST	