## PAC-UNIV-D25M-D25M-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

## Informations générales de commande

| Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 10,15 ± 1 mm |
|--|
| 1349800100   |
| PAC-UNIV-D25M-D25M-10M                                 |
| 4099986580046  |
| 1 Pièce  |
|  |

## PAC-UNIV-D25M-D25M-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| Agréments                              |                                      |  |                     |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| ROHS                                   | Conforme                             |  |                     |
|  | Comornie                             |  |                     |
| Dimensions et poids                    |                                      |  |                     |
| Poids net                              | 1521.97 g                            |  |                     |
| Températures                           |                                      |  | ,                   |
|  | ,                                    |  |                     |
| Température de stockage                | -1060 °C                             | Température de fonctionnement          | -1050 °C            |
| Conformité environnement               | ale du produit                       |  |                     |
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |  |                     |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   | 1                                      |                     |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |  |                     |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |  |                     |
| Données générales                      |                                      |  |                     |
| Longueur du câble                      | 10 m                                 | Adapté pour                            | Signaux analogiques |
| Matériau de base                       | PVC                                  | Câble                                  | Câble LiYCY         |
| Raccordement de l'interface            | SUB-D MALE 25P                       | Nombre de pôles, min.                  | 25 pôles            |
| Ytterdiameter                          | 10,15 ± 1 mm                         | Interface API                          | SUB-D MALE 25P      |
| Section du conducteur                  | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |  | 000 0 1111 122 201  |
| Données électriques                    |                                      |  |                     |
|  |                                      |  |                     |
| Courant total, max.                    | 3 A                                  | Intensité du courant admissible par vo |                     |
| Tension nominale                       | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac                    | Résistance                             | ≤ 80 mΩ/m           |
| Tension de fonctionnement              | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC                  | Capacité câble / câbles                | 300 pF/m            |
| Capacité câble / blindage              | 300 pF/m                             |  |                     |
| Classifications                        |                                      |  |                     |
| ETIM 6.0                               | EC000237                             | ETIM 7.0                               | EC000237            |
| ETIM 8.0                               | EC000237                             | ETIM 9.0                               | EC000237            |
| ETIM 10.0                              | EC000237                             | ECLASS 9.0                             | 27-24-22-20         |
| ECLASS 9.1                             | 27-24-22-20                          | ECLASS 10.0                            | 27-24-22-20         |
| ECLASS 11.0                            | 27-24-22-20                          | ECLASS 12.0                            | 27-24-22-20         |
| ECLASS 13.0                            | 27-24-22-20                          | ECLASS 14.0                            | 27-24-22-20         |
| FCLACC 1F O                            | 27 24 22 20                          |  |                     |

ECLASS 15.0

Niveau du catalogue / Dessins

27-24-22-20