

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Le parcours de la surtension le long du conducteur peut perturber ou détruire les entrées de signaux sensibles. Il faut donc protéger les appareils MCR à proximité immédiate. La large gamme de produits Weidmüller pour le secteur MRC offre des appareils en 2 parties, enfichables et des blocs de jonction avec raccordement à vis ou à ressort. Ces appareils conviennent pour les signaux binaires et les signaux analogiques. Weidmüller propose en plus des modèles qui intègrent des composants comme les éclateurs à gaz ou les varistances. VARITECTOR est la protection contre la surtension flexible et polyvalente de Weidmüller, testée selon la norme de matériels CEI61643-21. La série VARITECTOR est utilisables dans les applications conformes à CEI 61643-22 / VDE 0845-3 pour les classes C1, C2, C3 et D1. Dans les familles de produits VARITECTOR SPC, SSC et MCZ OVP les caractéristiques électriques et mécaniques sont combinées de manière optimale. Les dimensions et la manipulation facile jouent un rôle important. Cette protection contre la surtension est indiquée pour être montée dans les endroits les plus étroits dans divers domaines de l'automatisation (process, industrie et bâtiments).

Informations générales de commande

Version	Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR
Référence	1354790000
Type	VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A
GTIN (EAN)	4050118156744
Qté.	10 Pièce

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UL) E311081

Dimensions et poids

Profondeur	81 mm	Profondeur (pouces)	3.189 inch
Hauteur	88.5 mm	Hauteur (pouces)	3.4842 inch
Largeur	6.2 mm	Largeur (pouces)	0.2441 inch
Poids net	47 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement	-40 ...70	Humidité	5...96 %

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	3	MTTF	1358 a
SFF	96.67 %	λges	54
PFH en 1*10 ⁻⁹ 1/h	1.8		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Classifications

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Données de mesure UL

Certificat N° (UL)	E311081	Certificat UL	UL Zertifikat - PDF/ E311081VOL1SEC3.pdf (application/pdf)
--------------------	---------	---------------	--

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	1	Courant de fuite à Un	2.8 mA
Contact de signalisation	Non	Tension nominale (AC)	24 V
Tension nominale (DC)	34 V	Courant nominal IN	500 mA
Niveau de protection UPconducteur - conducteur	150 V	Niveau de protection UP conducteur - PE 150 V	
Type de tension	AC/DC	Protection par fusible	0.5 A
Résistance de passage	1,8 Ω 10 %	Plage de fréquence, max.	3.2 MHz

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Normes	IEC 61643-21	Courant de foudre de test limp (10/350 1 kA µs)
Courant de décharge, max. (8/20 µs)	20 kA	Classe d'exigence selon IEC 61643-21 C2, C3, D1
Perte d'insertion	3,12 Mhz	Tension permanente maximum, Uc (AC) 30 V
Tension permanente maximum, Uc (DC)	42 V	Résistance aux courants de choc D1 1 kA 10/350 µs
Résistance aux courants de choc C3	10 A 10/1000 µs	Pouvoir de reset à impulsions ≤ 20 ms
Propriétés de transmission des signaux (-3 dB)	3,2 MHz	Courant de foudre de test, limp (10/350 1 kA µs) fil-PE
Mode défaut en surcharge	Modus 2	Courant de charge nominal IL 500 mA
Niveau de protection UP pour C1 avec 500V/250A (conducteur-conducteur)	116 V	Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE 2.5 kA
Courant de décharge I _{max} (8/20 µs) fil-PE	10 kA	Niveau de protection UP pour C3 avec 1kV/µs (conducteur-conducteur) 106 V
Niveau de protection UP pour D1 avec 0,5kA (conducteur-conducteur)	194 V	Niveau de protection UP pour C3 avec 1kV/µs (conducteur-PE) 55 V
Niveau de protection UP pour C2 avec 10kV/5kA (conducteur-conducteur)	204 V	Résistance aux courants de choc C2 2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Niveau de protection UP pour C1 avec 500V/250A (conducteur-PE)	60 V	Niveau de protection UP pour C2 avec 10kV/5kA (conducteur-PE) 108 V

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Segment	Mesure - Contrôle - Régulation
Version	Protection surtension, MCR	Forme	Insert
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Degré de protection	IP20	Barrette de liaison équipée	TS 35
Fonction de sectionnement	Oui	Altitude de service	≤ 2000 m
Possibilité de test	Vis de fonction avec support de fiche de contrôle raccordement 1, 2, 4, 5		

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

Protection des données CSA

Groupe gaz D	IIA	Groupe gaz A,B	IIC
Courant d'entrée, max. II	500 mA	Groupe gaz C	IIB
Inductance interne, max. LI	0 µH	Capacité interne, max. CI	2 nF
Tension d'entrée, max. Ui	42 V		

Informations complémentaires sur les agréments

Certificat GOST	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
-----------------	--

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	Couple de serrage, min.	0.5 Nm
Couple de serrage, max.	0.8 Nm	Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Plage de serrage, max.	4 mm ²	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple, embout (DIN 46228-1), min.	

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques**Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
souple, embout (DIN 46228-1), max.Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm²
max.Section de raccordement, semi-rigide, 0.5 mm²
min.**Caractéristiques électriques**

Type de tension AC/DC

Généralités

Nombre de pôles 1

Degré de protection IP20


Couleur noir

Note importante

Informations sur le produit Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.

Dessins

Figure similaire



Circuit diagram