Fiche de données

IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles assemblés IE, PROFINET, avec connecteur de puissance push-pull selon les spécifications PROFINET

Informations générales de commande

Version	Câble système, Puissance PushPull, Puissance PushPull, PVC, 10 m
Référence	1350120100
Type	IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165517
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Longueur	10 m	Longueur (pouces)	393.7008 inch
Poids net	1418 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose	-15 °C...70 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Normes

Norme de connecteur	in accordance with PROFINET specification

Normes générales

Norme de connecteur	in accordance with PROFINET specification

Propriétés électriques

Tension nominale	24 V	Courant admissible à 50 °C	16 A

Constitution du câble

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16	Couleur de la gaine	gris (similaire à RAL 7001)
Section	5*1,5 mm²	Blindage	non blindé
Nombre de conducteurs	5	Isolation	PVC
Diamètre de la gaine, max.	8.1 mm	Matériau de la gaine	PVC
Matériau de conducteur	Conducteur en cuivre dénudé		

Mâle

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé	Prise de raccordement à gauche	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé

Fiche de données

IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Halogène	Oui	Rayon de courbure, min., unique	4 x diamètre du câble
Cycles de courbure	1 million	Résistance à la flamme	in accordance with IEC 60332-1-2