

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, blanc
Référence	1391430000
Type	THM WO VIN 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4050118191714
Qté.	1 ROL

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0026 inch
Hauteur	24.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9646 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	994 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate		
Type d'impression	vierge		
Version	autoadhésif		
Largeur	100 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	blanc		
Halogène	Oui		
Matériau de base	Film vinyle		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes	
Taille de plage de repérage	25 x 24.5 mm		
Agrément selon UL 969	Non		
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers		
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		
Nombre par rouleau	2000		


Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 95 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 23 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm	Largeur de la zone de texte 24.5 mm
Hauteur de la zone de texte	25 mm	Diamètre extérieur du conducteur 8 - 23 mm
Section de raccordement de conducteur 0.75 - 95 mm ²		

Fiche de données

THM WO VIN 24.5/100 WS

Dessins



THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version	
Référence	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qté.	1 ST		