

IE-CSPD5US0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Câble système, Puissance PushPull, Puissance PushPull, PUR, 10 m
Référence	1403680100
Type	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118205268
Qté.	1 Pièce

IE-CSPD5US0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	10 m	Longueur (pouces)	393.7008 inch
Poids net	1231.12 g		

Températures

Température de stockage	-50 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Température de pose	-40 °C...80 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Normes

Norme de connecteur	in accordance with PROFINET specification
---------------------	---

Normes générales

Norme de connecteur	in accordance with PROFINET specification
---------------------	---

Propriétés électriques

Tension nominale	24 V	Courant admissible à 50 °C	16 A
------------------	------	----------------------------	------

Constitution du câble

Section de raccordement du conducteur,AWG 16 AWG, max.		Couleur de la gaine	gris (similaire à RAL 7001)
Section	5*1,5 mm²	Blindage	non blindé
Nombre de conducteurs	5	Isolation	TPE
Diamètre de la gaine, max.	9 mm	Matériau de la gaine	PUR
Matériau de conducteur	Conducteur en cuivre dénudé		

Mâle

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé	Prise de raccordement à gauche	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	--	--------------------------------	--

IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Mâle droite**

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	---

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	---

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Halogène	Non	Rayon de courbure, min., unique	5 x diamètre du câble
Résistance à la flamme	in accordance with IEC 60332-1-2		