

TM-I 12/18 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe plusieurs longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée

Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec PrintJet CONNECT, un traceur ou le stylo STI.

- Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet.
 - Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport
 - Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
 - Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI T
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	TM-I, Repérages d'inserts, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, jaune
Référence	1409630000
Type	TM-I 12/18 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118210835
Qté.	240 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0.1575 inch
Poids net	0.31 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.003 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression	horizontal et vertical		
Nombre par feuille	48		
Type d'impression	vierge		
Largeur	4 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	jaune		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyamide 66		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Industries recommandées	Transports, Machines		
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Insert markers		
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Diamètre extérieur du conducteur, max.	79 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1.7 mm	Diamètre extérieur du conducteur	1.7 - 79 mm

Dessins

