



Connecteur débrochable FO ST selon CEI 61754-2 pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Prise mâle ST, Unimodal, IP20
Référence	1414680000
Type	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
Qté.	1 Pièce

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	47 mm	Profondeur (pouces)	1.8504 inch
Hauteur	9.6 mm	Hauteur (pouces)	0.378 inch
Largeur	9.6 mm	Largeur (pouces)	0.378 inch
Poids net	4.4 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...90 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Description de l'article	Prise mâle ST, Unimodal
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Diamètre de la gaine, max.	3.2 mm	Diamètre de la gaine, min.	2.6 mm
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	1000
Type de fibre	GOF, Unimodal	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	ST	Raccordement 2	collage, sertissage, polissage
Force d'arrachement du câble, min.	100 N	Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB
Matériau embout	Zirkonia	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-2
---------------------	-------------

Dessins

Dessin coté

