



Informations générales de commande

Version	Protection contre la surtension, Basse tension, avec contact à distance
Référence	1351370000
Type	VPU II 2 R PV 600V DC
GTIN (EAN)	4050118158717
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-03-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VPU PV II 3 R 600

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	69 mm	Profondeur (pouces)	2.7165 inch
Hauteur	106 mm	Hauteur (pouces)	4.1732 inch
Largeur	35.6 mm	Largeur (pouces)	1.4016 inch
Cote de fixation hauteur	75 mm	Poids net	261.36 g

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 ...70
-------------------------	----------------	-------------------------------	-----------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	2	Courant de fuite à Un	30 µA
Contact de signalisation	250 V 1A 1CO, 125 V AC / 1 A, 48 V CC / 0,5 A	Tension nominale (DC)	600 V
Tension PV selon IEC 60364-7-712	< 600 V	Type de tension	DC
Temps de réponse / temps de réaction	≤ 25 ns	Normes	EN 50539-11
Courant de décharge, max. (8/20 µs)	40 kA	Tension permanente maximum, Uc (DC)	600 V
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE	20 kA	Type SPD	T2
Fusible amont intégré	Non		

Caractéristiques de raccordement télésignalisation

Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² rigide, min.	Longueur de dénudage	8 mm
Type de raccordement	PUSH IN	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² rigide, max.

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer	Version	avec contact à distance
Forme	Boîtiers d'installation ; 2 TE, Insta IP20	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	noir, Orange	Degré de protection	IP20
Barrette de liaison équipée	TS 35	Altitude de service	≤ 2000 m

VPU II 2 R PV 600V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques photovoltaïque

Normes	EN 50539-11	Courant de décharge, max. (8/20 µs)	40 kA
Hauteur de fonctionnement dans système PV non mis à la terre	≤ 2000 m	Courant de court-circuit ISCP	200 A
Courant de décharge total Itotal (8/20 µs)	40	Courant de fuite In (8/20 µs)	12,5 kA
Classe d'exigence	Type II	Hauteur de fonctionnement dans le système PV à la terre	≤ 2000 m
Niveau de protection Up (-/PE)	≤ 2.2 kV	Niveau de protection Up (+/-)	≤ 4.4 kV
Niveau de protection Up (+/PE)	≤ 2.2 kV	Tension de l'installation FV, max. Ucpv	600 V
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/-, -/PE, +/PE	600 V		

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage	15 mm	Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal	15 mm	Couple de serrage, min.	2 Nm
Couple de serrage, max.	3 Nm	Sections de raccordement, raccordement nominal	16 mm²
Plage de serrage, min.	1.5 mm²	Plage de serrage, max.	35 mm²
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² min.		Section de raccordement du conducteur, 16 mm² max.	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² souple, min.		Section de raccordement du conducteur, 25 mm² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² souple, embout (DIN 46228-1), min.		Section de raccordement du conducteur, 50 mm² souple, embout (DIN 46228-1), max.	
Section de raccordement, semi-rigide, 1.5 mm² min.		Section de raccordement, semi-rigide, 50 mm² max.	

Caractéristiques électriques


Type de tension	DC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	2	Degré de protection	IP20
Couleur	noir, Orange		

Dessins

Symbole électrique



Circuit diagram