

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage: PG 9, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.2 m, Montage frontal
Référence	1353780000
Type	SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156539
Qté.	1 Pièce

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E307231

Dimensions et poids

Poids net	19.37 g
-----------	---------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Caractéristiques techniques câble

Fonction PE	Non	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 18
Longueurs de câbles / brins	0.2 m	Section de l'âme AWG	AWG 18
Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir	Nombre de pôles	4

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Tension nominale	250 V	Courant nominal	8 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Presse-étoupe	PG 9	Courant nominal	Contacts 1-4 8A, contact 5 2A
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	Codage A
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Type de montage	Montage frontal
Tension nominale	250 V	Courant nominal	8 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Presse-étoupe	PG 9	Tension nominale	250 V (4 pôles) / 60 V (5 pôles)
Courant nominal	Contacts 1-4 8A, contact 5 2A	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 18
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires

Caractéristiques techniques

Longueurs de câbles / brins	0.2 m	Filetage de montage	PG 9
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C	Diamètre extérieur du conducteur	-

Dessins

Schéma des pôles

