

**HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

**Informations générales de commande**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Version    | Repères de fils et de câbles, 25.4 - 50.8 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1423320000</a>                          |
| Type       | HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M                             |
| GTIN (EAN) | 4050118227659                                       |
| Qté.       | 1 Pièce                                             |

## HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.5 mm   | Profondeur (pouces) | 0.0591 inch |
| Largeur    | 79.3 mm  | Largeur (pouces)    | 3.122 inch  |
| Longueur   | 10000 mm | Longueur (pouces)   | 393.7 inch  |
| Poids net  | 1256 g   |                     |             |

## Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                                    |                                          |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Type d'impression                        | vierge                                                             | Largeur                                  | 79.3 mm      |
| Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C                                                             | Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C       |
| Couleur                                  | jaune                                                              | Halogène                                 | Non          |
| Longueur                                 | 10000 mm                                                           | Matériau de base                         | Polyoléfine  |
| Caractères imprimés                      | sans                                                               | Industries recommandées                  | Transports   |
| imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | plage de température d'utilisation       | -55...105 °C |
| Nombre par rouleau                       | 1                                                                  |                                          |              |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                 |                           |                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Halogène                                                        | Non                       | Section de raccordement du conducteur, 300 mm <sup>2</sup> max. |                |
| Section de raccordement du conducteur, 120 mm <sup>2</sup> min. |                           | Diamètre extérieur du conducteur, max.                          | 50.8 mm        |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.                          | 25.4 mm                   | Taux de rétractabilité                                          | 2:1            |
| Température recommandée de retrait                              | 90 °C                     | Diamètre extérieur du conducteur                                | 25.4 - 50.8 mm |
| Section de raccordement de conducteur                           | 120 - 300 mm <sup>2</sup> |                                                                 |                |

Dessins

