

**IE-CC-NM-RPSMAM-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)

- Antennes de pointe
- Preuve du secteur
- Conception robuste (jusqu'à la protection IP67)
- Pour l'utilisation extérieure et intérieure
- Prise en charge des dernières technologies
- Jusqu'à Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Prise en charge jusqu'à 5 Go (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Prise en charge d'autres technologies (Bluetooth, GNSS, etc.)
- Câbles coaxiaux appropriés à différentes longueurs
- Montures murales et de pôle appropriées

**Informations générales de commande**

Version	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : RP-SMA mâle, Longueur: 2 m
Référence	<a href="#">1367110000</a>
Type	IE-CC-NM-RPSMAM-2M
GTIN (EAN)	4050118186376
Qté.	1 Pièce

**IE-CC-NM-RPSMAM-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Longueur	2 m	Longueur (pouces)	78.7402 inch
Poids net	152.68 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...85
-------------------------	-------------------------------	-------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Caractéristiques techniques**

Type de raccordement	Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : RP-SMA mâle
----------------------	---

**Propriétés mécaniques et des matériaux du câble**

Longueur du câble	2 m	Couleur de la gaine	noir (similaire à RAL 9005)
Résistant aux UV	ISO 4892-2A	Halogène	Non, Sans halogène, selon CEI 60754
Diamètre de la gaine	5.7 mm	Matériau de la gaine	LSFH (polyéthylène modifié)
Rayon de courbure min, multiple	58 mm (pour 50 cycles de courbure max.)	Rayon de courbure, min., unique	28 mm

**Propriétés électriques du câble**

Durée du signal	4.08 ns/m	Atténuation à 2,4 GHz	environ 0,55 dB/m
Atténuation à 5 GHz	environ 0,87 dB/m	Fréquence de fonctionnement max.	6.00 GHz
Impédance caractéristique	50 Ohm + 2		

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ETIM 10.0	EC001682	ECLASS 14.0	27-06-03-10
ECLASS 15.0	27-06-03-10		

**Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement , max.	85	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
--------------------------------------	----	--------------------------------------	--------