

**RS SD62M HD UNC4.40 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Interface passive pour la transmission de signaux depuis un connecteur débrochable SUB-D à haute densité avec raccordement à étrier.

- Le raccordement entre les deux connecteurs est en 1 vers 1 et la gamme inclut des connecteurs mâle et femelle avec de 15 à 62 pôles.
- Grâce au boîtier métallique de la SUB-D, ces connecteurs conviennent idéalement à la transmission de signaux analogiques ou au raccordement des câbles blindés.
- Raccordement à ressort sur demande.

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Interface, RSSD, Connecteurs enfichables haute densité SUB-D, 62 pôles mâle, Raccordement vissé |
| Référence                 | <a href="#">1428120000</a>                                                                      |
| Type                      | RS SD62M HD UNC4.40 S                                                                           |
| GTIN (EAN)                | 4050118232431                                                                                   |
| Qté.                      | 1 Pièce                                                                                         |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                 |
| Dernière date de commande | 2026-02-10T00:00:00+01:00                                                                       |

## RS SD62M HD UNC4.40 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 71 mm    | Profondeur (pouces) | 2.7953 inch |
| Hauteur    | 70 mm    | Hauteur (pouces)    | 2.7559 inch |
| Largeur    | 135 mm   | Largeur (pouces)    | 5.3149 inch |
| Poids net  | 221.01 g |                     |             |

## Températures

Température de stockage -40...60 °C Température de fonctionnement -25...50 °C

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

## Caractéristiques nominales UL

Courant nominal I<sub>max</sub> 1 A

## Données de raccordement

|                                 |               |                                |                                             |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de pôles (côté commande) | 62 pôles mâle | Raccordement côté installation | LL3R 5.08 mm                                |
| Mise à la terre                 | Non           | Raccordement côté commande     | Connecteurs enfichables haute densité SUB-D |

## Caractéristiques nominales

Tension nominale (texte) 125 V AC / 175 V DC Courant nominal par connexion 1 A

## Coordination de l'isolation (EN50178)

|                                    |              |                                |                    |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| Selon                              | DIN EN 50178 | Tension nominale               | 125V AC / 175 V DC |
| Catégorie de surtension            | II           | Degré de pollution             | 2                  |
| Contrôle de la tension d'impulsion | 1.15 kV      | Tension d'essai d'isolation AC | 0.65 kV            |

## Raccordement installation

|                                 |                     |                            |                     |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Section du conducteur min., AWG | AWG 26              | Type de la connexion       | Raccordement vissé  |
| Embouts isolés, max.            | 2.5 mm <sup>2</sup> | Flexible avec embout, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |

**RS SD62M HD UNC4.40 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques**

|                                 |                     |                             |                     |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Flexible avec embout, max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> | souple, max. H05(07) V-K    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Flexible, min. H05(07) V-K      | 0.5 mm <sup>2</sup> | Rigide, max. H05(07) V-U    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Rigide, min. H05(07) V-U        | 0.5 mm <sup>2</sup> | Longueur de dénudage        | 6 mm                |
| Couple de serrage, max.         | 0.6 Nm              | Couple de serrage, min.     | 0.5 Nm              |
| Plage de raccordement, max.     | 6 mm <sup>2</sup>   | Plage de raccordement, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Section du conducteur max., AWG | AWG 12              |                             |                     |

**Dessins**

