PAC-RX3I-SD25-V4-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
Référence	<u>1373700015</u>
Туре	PAC-RX3I-SD25-V4-1M5
GTIN (EAN)	4099986581258
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

PAC-RX3I-SD25-V4-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	424 g			
Températures				
Température de stockage	-1060 °C	Température de fonctionnement	-1050 °C	
Conformité environnementa	le du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption			
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Données générales				
Longueur du câble	1.5 m	Adapté pour	Signaux analogiques	
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYCY	
Raccordement de l'interface	SUB-D FEMALE 25P	Nombre de pôles, min.	25 pôles	
Ytterdiameter	10,15 ± 1 mm	Interface API	GEFANUC IC694TBS032 36P	
Section du conducteur	0.25 mm ²			
Données électriques				
Courant total, max.	3 A	Test de haute tension	1 KV/1s	
Intensité du courant admissible par vo		Tension nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	
Résistance	≤ 80 mΩ/m			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20 27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
LCLASS 10.0	21-24-22-20			

Niveau du catalogue / Dessins 2