
Fiche de données

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Simple
Le cadre coulissant innovant dispose de deux positions d'encliquetage pour l'ouverture et la fermeture. Cela permet le montage du module simple et sans outils.

Informations générales de commande

Version	Cadre
Référence	1429070000
Type	HDC MF 24B FA
GTIN (EAN)	4050118233520
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E92202

Dimensions et poids

Profondeur	37.35 mm	Profondeur (pouces)	1.4705 inch
Hauteur	36.4 mm	Hauteur (pouces)	1.4331 inch
Largeur	111 mm	Largeur (pouces)	4.3701 inch
Poids net	97.1 g		

Températures

Température limite	-40 °C … 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²	Couple de serrage, max., raccordement PE	1.3 Nm
Couple de serrage, min., raccordement PE	1.2 Nm		

Caractéristiques générales

Taille de construction	8	Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug
Nombre d'emplacements	6		

Classifications

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin



Dessin



Dessin



Découpe de montage

