

HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module de signal, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 6, Raccordement à sertir, Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Référence	1429370000
Type	HDC MHE 6 FC
GTIN (EAN)	4050118233704
Qté.	1 Pièce

HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1.3386 inch
Hauteur	41.6 mm	Hauteur (pouces)	1.6378 inch
Largeur	14.5 mm	Largeur (pouces)	0.5709 inch
Poids net	10.59 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE Raccordement vissé par cadre support

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	6	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Résistance d'isolation	1012 Ω	Cycles d'enfichage	≥ 500
Type	Femelle	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Matériau de base	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
Série	ModuPlug	Tension nominale (DIN EN 61984)	500 V
RTension nominale selon UL/CSA	600 V	Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	6 kV
Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	Emplacements d'enfichage nécessaires	1

Version

Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.		Longueur de dénudage, raccordement nominal	7.5 mm
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min.	

HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Caractéristiques techniques

Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
max.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm²
min.


Dessins

Dessin




Courbe de dérating

**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H05V-K0,5:**




**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K4,0:**



Courbe de dérating

**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,
 Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K4.0:**

