

THM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 22.3 - 22.3 mm, 15 x 140 mm, blanc
Référence	1429450000
Type	THM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4050118233902
Qté.	1 ROL
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-08-14T00:00:00+02:00

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	196 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	
Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	140 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes
Taille de plage de repérage	70 x 15 mm	
Agrément selon UL 969	Oui	
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	
Nombre par rouleau	500	

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 323 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 323 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	22.3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	22.3 mm	Largeur de la zone de texte	15 mm
Hauteur de la zone de texte	70 mm	Diamètre extérieur du conducteur	22.3 - 22.3 mm
Section de raccordement de conducteur	323 - 323 mm ²		

Dessins

