

THM FS 101/160 SI


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

Informations générales de commande

Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 160 x 101 mm, argent
Référence	1378090000
Type	THM FS 101/160 SI
GTIN (EAN)	4050118179637
Qté.	1 Pièce

THM FS 101/160 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6.2992 inch
Largeur	101 mm	Largeur (pouces)	3.9764 inch
Poids net	804 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate
Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif
Largeur	101 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	argent
Halogène	Oui
Matériau de base	Polyester
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement
	Rouleau d'étiquettes
Agrément selon UL 969	Oui
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Device markers
plage de température d'utilisation	-40...150 °C
Nombre par rouleau	250

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

Dessins

