Fiche de données

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Éclairage d'urgence à haut niveau d'efficacité énergétique, avec une longue durée de vie
• développé et à utiliser selon DIN EN 60598-2-22
• Lampe LED pour conditions environnementales difficiles (chocs, vibrations, plage de température)
• Meilleure efficacité énergétique et durée de vie prolongée par rapport aux lampes fluorescentes
• Utilisable partout dans le monde, grâce à l'entrée multitension (20 V... 120 VDC)
• Classe de tenue au feu élevée V0
• Faisceau dans une seule direction
• Puissance 5 WVersions
• Enfichable avec connecteur lourd et connecteur rond
• Préconfectionné 2,5 mm²

Informations générales de commande

Référence	1390850000
Type	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

Fiche de données

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E345151

Dimensions et poids

Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1.811 inch
Largeur	104 mm	Largeur (pouces)	4.0945 inch
Longueur	181 mm	Longueur (pouces)	7.126 inch
Poids net	616 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Classifications

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		

Caractéristiques générales

Type de câble	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Silicone	Non
Type de raccordement	Extrémités de câbles ouvertes / longueur 2 m	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Halogène	Oui (câble PVC)	Degré de protection	IP65 avec boîtier correspondant
Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
Tension d'isolation	< 500 V (boîtier / PE)	Position de montage, conseils de montage	indifférente
Classe de protection	II	Disjoncteur de protection de circuit	< 10 A
Amplitude d'élongation	1.5 mm (2-9 Hz)	Résistance aux vibrations selon EN 60721-3-3	Classe 3M3, EN 60721-3-3
Résistance aux vibrations selon EN 60721-3-3	Classe 3M3	Altitude	≤ 3000 m
Protection contre les courts-circuits	interne	Couleur (TCC)	6000K
Amplitude d'accélération	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	Accélération maximale, type L	70 m/s²

Fiche de données

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques nominales selon CEI 60598-1

Tension nominale	265 V	Puissance nominale	7 W
Tension d'entrée	100...265 V DC (45...65 Hz)	Courant à la mise sous tension	0,5 A @ 0,1 ms
Puissance dissipée	< 2 W		

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins







h [m]	E [lx] 0°	d [m]	E [lx] Ø
1,0	90	2,0	34
1,3	50	3,3	16
2,0	22	4,1	9
3,0	10	6,1	4

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Joints



Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.
Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.
Joints pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés
Joints disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

Type	RKDG D9 PT6	Version
Référence	4329610000	Insert étanche Field Power®, Joint pliable, IP65 avec boîtier
GTIN (EAN)	4032248668687	correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM
Qté.	10 ST	

Taille 1



Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.
• Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
• Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
• La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil.Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

Informations générales de commande

Type	GH PT6	Version
Référence	1070140000	boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, complet,
GTIN (EAN)	4032248825813	Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
Qté.	10 ST	