

BG GHDE LED TL M4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Éclairage d'urgence à haut niveau d'efficacité énergétique, avec une longue durée de vie

- développé et à utiliser selon DIN EN 60598-2-22
- Lampe LED pour conditions environnementales difficiles (chocs, vibrations, plage de température)
- Meilleure efficacité énergétique et durée de vie prolongée par rapport aux lampes fluorescentes
- Utilisable partout dans le monde, grâce à l'entrée multi-tension (20 V... 120 VDC)
- Classe de tenue au feu élevée V0
- Faisceau dans une seule direction
- Puissance 5 W
- Versions
- Enfichable avec connecteur lourd et connecteur rond
- Préconfectionné 2,5 mm²

Informations générales de commande

Référence	1390870000
Type	BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN)	4050118191059

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E345151

Dimensions et poids

Profondeur	181 mm	Profondeur (pouces)	7.126 inch
Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1.811 inch
Largeur	104 mm	Largeur (pouces)	4.0945 inch
Longueur	181 mm	Longueur (pouces)	7.126 inch
Poids net	566 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Classifications

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		




Caractéristiques générales

Type de câble	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Silicone	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Oui (câble PVC)
Type de montage	Montage par vis	Tension nominale	230 V
Degré de protection	IP65	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Position de montage, conseils de montage	indifférente
Courant faible	393 lm	Protection contre les courts-circuits	interne
Couleur (TCC)	Cool White, 6000K, 6000K	Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012)	Not required
Luminosité	6000 cd		

Caractéristiques nominales selon CEI 60598-1

Tension nominale	265 V	Courant à la mise sous tension	0,5 A @ 0,1 ms
Puissance dissipée	< 2 W		

Dessins



BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Écrous en plastique, gris



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU M16 - K GR	Version
Référence	1772450000	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 16, 5 mm,
GTIN (EAN)	4032248130191	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Qté.	100 ST	

Version IP68



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications. Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel. En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Type	VG M16-1/K68	Version
Référence	1909860000	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16, 8
GTIN (EAN)	4032248536788	mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30
Qté.	50 ST	min.), Polyamide 6
Type	VG M16 - K 68	Version
Référence	1772290000	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16,
GTIN (EAN)	4032248129959	10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars
Qté.	50 ST	(30 min.), Polyamide 6