


RS USB TA-B MB S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Interface entre les inserts USB de type A et B, le Micro B femelle et un raccordement à vis.

Montage sur rail TS32/TS35.

Informations générales de commande

Version	Interface, RS USB, Connecteur femelle de type A, Connecteur femelle de type B, Connecteur femelle micro B, 4, LP 5.08mm
Référence	1446530000
Type	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2014-05-20T00:00:00+02:00

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	43 mm	Profondeur (pouces)	1.6929 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	43 g		

Températures

Température de stockage -40...70 °C Température de fonctionnement -25...55 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Classifications

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Données de raccordement

Raccordement côté installation	LP 5.08mm	Mise à la terre	Oui
Raccordement côté commande	Connecteur femelle de type A, Connecteur femelle de type B, Connecteur femelle micro B		

Caractéristiques nominales

Tension nominale (texte)	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	Courant nominal par connexion	1 A
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	< 50 V AC
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Tension d'essai d'isolation AC	0.35 kV		

Raccordement installation

Section du conducteur min., AWG	AWG 26	Type de la connexion	Raccordement vissé
Embouts isolés, max.	2.5 mm²	Flexible avec embout, min.	0.5 mm²

Caractéristiques techniques

souple, max. H05(07) V-K	4 mm ²	Flexible, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Rigide, max. H05(07) V-U	6 mm ²	Rigide, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Longueur de dénudage	6 mm	Couple de serrage, max.	0.6 Nm
Couple de serrage, min.	0.5 Nm	Plage de raccordement, max.	6 mm ²
Plage de raccordement, min.	0.13 mm ²	Section du conducteur max., AWG	AWG 12