



Informations générales de commande

Version	Adaptateur, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Femelle M12 vers femelle RJ45
Référence	1400610000
Type	IE-AD-M12XRJ45-90
GTIN (EAN)	4050118202519
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E471884

Dimensions et poids

Épaisseur du paroi, min.	0.9 mm	Épaisseur du paroi, max.	3 mm
Poids net	6.2 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-25 °C...85 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	8	Codage	Codage X
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté nickelé
Résistance d'isolation	100 MΩ	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Tension nominale	50 V
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Raccordement 1	RJ45 90°
Raccordement 2	M12	Description de l'article	Adaptateur, coudé
Composition	Femelle M12 vers femelle RJ45	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté nickelé
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Filetage du raccordement	M12
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	doré
Blindage	Contact de blindage 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)		

IE-AD-M12XRJ45-90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Normes**

Norme de connecteur	IEC 61076-2-109, IEC 60603-7-51
---------------------	---------------------------------

Propriétés électriques

Résistance d'isolation	100 MΩ	Tension nominale	50 V
------------------------	--------	------------------	------

Données techniques générales


Nombre de pôles	8	Codage	Codage X
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté nickelé	Résistance d'isolation	100 MΩ
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Tension nominale	50 V
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

Dessins


Illustration du produit




Dessin coté




Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage



Dessins

Circuit

