

## INLAY CC-M 70/48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Référence  | 1415940000                       |
| Type       | <a href="#">INLAY CC-M 70/48</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118217247                    |
| Qté.       | 1 Pièce                          |

## INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 120 mm | Profondeur (pouces) | 4.7244 inch |
| Hauteur    | 8 mm   | Hauteur (pouces)    | 0.315 inch  |
| Largeur    | 76 mm  | Largeur (pouces)    | 2.9921 inch |
| Poids net  | 65 g   |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001675    | ETIM 9.0    | EC001675    |
| ETIM 10.0   | EC001675    | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                         |                                          |        |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------|
| Version                                  | Support pour 3 panneaux | Largeur                                  | 76 mm  |
| Plage de température d'utilisation, max. | 130 °C                  | Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |

### Exemple d'utilisation

