


## H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)
- Matériau : E-Cu, étain zingué
- Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge
Référence	<a href="#">1418330000</a>
Type	H35,0/32 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221626
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

## H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (UR)	E354986

### Dimensions et poids

Poids net	1.78 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embutis isolés, taille spéciale, couleur rouge	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

### Embutis

Diamètre de la surface des contacts (D1)	8.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm
Diamètre de la collerette (D2)	12.7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.4 mm
L1 en mm	32.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 2 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Longueur de dénudage	21 mm
Section de raccordement du conducteur	35 mm <sup>2</sup>	Couleur	DIN

## H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

