

IE-FCI-PWB-DE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE
Référence	1450730000
Type	IE-FCI-PWB-DE
GTIN (EAN)	4050118255546
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

33 g

Températures

Température de stockage

-10 °C...70 °C

Température de fonctionnement

-5 °C...40 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Raccordement

Longueur de dénudage

10 mm

Type de raccordement

PUSH IN

Section de raccordement du conducteur,
extrêmement souple, avec embout

min.

1.5 mm²

max.

1.5 mm²Section de raccordement du conducteur,
extrêmement souple, sans embout

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²Section de raccordement du conducteur,
rigide

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²Section de raccordement du conducteur,
souple, avec embout

min.

1.5 mm²

max.

1.5 mm²Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm²
souple, sans emboutSection de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm²
extrêmement souple, sans emboutSection de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm²
rigideSection de raccordement du conducteur, 1.5 ... 1.5 mm²
souple, avec emboutSection de raccordement du conducteur,
souple, sans embout

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 1.5 mm²
extrêmement souple, avec embout

Classifications

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-18-28-92

ECLASS 15.0

27-18-28-92

Caractéristiques générales

Degré de protection

IP20

Type d'insert

Insert Power grand

Surface d'enfichage

Type F

Charge d'incendie

770 kJ

Caractéristiques techniques**Caractéristiques techniques**


Tension nominale (AC)	250 V	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Courant nominal	16 A		

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

