HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 1.2 - 2.4 mm, blanc
Référence	<u>1423330000</u>
Туре	HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118227673
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Longueur	13000 mm	Longueur (pouces)	511.81 inch
Poids net	86 g		
Températures			
plage de température d'utilisation	-55105 °C		
Conformité environnementale	du produit		
Chartest de conformeité Dalle	Conformed and a second time		
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus d	e 0, 1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001530 EC001530	ETIM 7.0 ETIM 9.0	
		ECLASS 9.0	EC001530 27-40-04-01
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001530 27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		27-20-11-02
Caractéristiques générales			
Type d'impression	vierge	Largeur	4.2 mm
Plage de température d'utilisation, max.		Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Longueur	13000 mm	Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans	imprimante compatible	THM MULTIMARK, THN MULTIMARK PLUS
plage de température d'utilisation	-55105 ℃	Nombre par rouleau	1
Repères de fils et de câbles			
Halogène	Non	Section de raccordement du conducteu	r 0.5 mm²
rialogene	INOH	max.	1,0.5 111111-

Date de création 14.11.2025 08:33:23 MEZ

Section de raccordement du conducteur, 0.25 mm²

Section de raccordement de conducteur 0.25 - 0.5 mm²

1.2 mm

90 °C

4 mm

Diamètre extérieur du conducteur, min.

Température recommandée de retrait

Hauteur de la zone de texte

Niveau du catalogue / Dessins

Diamètre extérieur du conducteur, max. 2.4 mm

2:1

0 mm

1.2 - 2.4 mm

Taux de rétractabilité

Largeur de la zone de texte

Diamètre extérieur du conducteur


Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany



HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

 Type
 RIBBON HSS HF EL 40/300...
 Version

 Référence
 1426210000
 Ink ribbon

 GTIN (EAN)
 4050118228823

 Qté.
 1 ST

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Туре	MULTIMARK ROLLER 115	Version
Référence	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qté.	1 ST	
Туре	MULTIMARK ROLLER 30	Version
Type Référence	MULTIMARK ROLLER 30 1357430000	Version
		Version

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Niveau du catalogue / Dessins 4

Fiche de données

HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Version

Référence <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

té. 1 ST

Niveau du catalogue / Dessins 5