

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, CN
Référence	<u>1450790000</u>
Туре	IE-FCI-PWB-CN
GTIN (EAN)	4050118255386
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 33 g

Températures

Température de stockage	-10 °C70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C40 °C	
Température de nose				

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Raccordement

ongueur de dénudage	9 mm		
Type de raccordement	Raccordement vissé		
Section de raccordement du conducteur,	min.	1.5 mm ²	
extrêmement souple, avec embout	max.	2.5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur extrêmement souple, sans embout	min.	1.5 mm²	
	max.	4 mm²	
Section de raccordement du conducteur,	min.	1.5 mm²	
rigide	max.	4 mm²	
Section de raccordement du conducteur,	min.	1.5 mm²	
souple, avec embout	max.	2.5 mm ²	

Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 4 mm²

extrêmement souple, sans embout Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 4 mm²

rigide

Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm²

souple, avec embout

Section de raccordement du conducteur, min. 1.5 mm² souple, sans embout max. 4 mm²

Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm² extrêmement souple, avec embout

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Date de création 11.11.2025 07:34:58 MEZ

2 Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

IE-FCI-PWB-CN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques général	es		
Degré de protection	IP20	Type d'insert	Insert Power grand
Surface d'enfichage	Type I	Charge d'incendie	630 kJ
Caractéristiques techniq	ues		
Tension nominale (AC)	250 V	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Courant nominal	10 A		
Normes générales			
Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B		

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Adaptateur de rail pour inserts femelles



C'est également valable pour les accessoires destinés à l'Ethernet industriel : grâce à Weidmüller vous trouvez tout chez un seul fournisseur

Les avantages :

- Outils
- Appareils de test
- Passages de câble
- Raccordements d'armoire
- Repérage
- Protection contre la poussière
- Alimentations
- Protection surtension

Informations générales de commande

Туре	IE-DINRAIL-AD-PWB	Version
Référence	<u>2534680000</u>	
GTIN (EAN)	4050118546354	

Ωté. 1 ST

Niveau du catalogue / Dessins 5