

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble système, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 16 m, , Hybride
Référence	1465850160
Type	IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272536
Qté.	1 Pièce

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	16 m	Longueur (pouces)	629.92 13 inch
Poids net	2053 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Propriétés électriques

Tension de fonctionnement	300 V	Résistance d'isolation	> 500 MΩ
---------------------------	-------	------------------------	----------

Constitution du câble

Couleur de la gaine	noir	Section	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²
Diamètre de l'isolation	1.25 mm	Isolation	PP
Diamètre de la gaine, max.	9.5 mm	Diamètre de la gaine, min.	9.1 mm
Matériau de la gaine	PVC	Constitution de câble	Hybrid cable, for permanent installation
Recouvrement par tressage de blindage	85 %	Diamètre de l'isolation 2	2.15 mm

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	Q10 Hybrid, IP67, Contact femelle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, blindé
--------------------------------	--

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Mâle gauche**

Prise de raccordement à gauche	Q10 Hybrid, IP67, Contact femelle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, blindé
--------------------------------	---

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Rayon de courbure min, multiple	10 x diamètre du câble	Rayon de courbure, min., unique	5 x diamètre du câble
---------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------

Propriétés électriques du câble

Tension de fonctionnement	300 V	Résistance d'isolation	> 500 MΩ
---------------------------	-------	------------------------	----------

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Circuit

